

# PMC Mezzanine Panel frontal, no blindado



El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC. Disponible en diferentes tratamientos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC

EMC blindaje con junta tórica conductora

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo                    | Tipo de accesorio | Montaje               | Apantallamiento o EMC | Material | Acabado frontal |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 20835-899          | Mezzanine Panel frontal | Panel frontal     | Me quedé              | No (Retrofitable)     | Aluminio | Anodizado       |
| 20835-896          | Panel frontal sin mango |                   | Atornillado delantero | No (Retrofitable)     | Zinc     | Anodizado       |
| 20835-931          | Panel frontal sin mango |                   | Atornillado delantero | No (Retrofitable)     | Zinc     | Anodizado       |
| 20835-929          | Panel frontal sin mango |                   | Atornillado delantero | No (Retrofitable)     | Zinc     | Cromo plateado  |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | Altura | Anchura | De conformidad con              | Fondo |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------|-------|
| 20835-899          | Conductivo      | Sí              | 74mm   | 12.7mm  | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 | 2.5mm |
| 20835-896          | Anodizado       | No              | 74mm   | 12.7mm  | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |
| 20835-931          | Conductivo      | No              | 74mm   | 12.7mm  | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |
| 20835-929          | Cromo plateado  | Sí              | 74mm   | 12.7mm  | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |

Table 3/3

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Acabado   | Envío rápido |
|--------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 20835-899          | 10                   | Anodizado | No           |
| 20835-896          | 10                   |           | No           |
| 20835-931          | 10                   |           | No           |
| 20835-929          | 10                   |           | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**