

T-Series de gran capacidad al aire libre

Los aires acondicionados de gran capacidad de la serie T mantienen el equipo fresco incluso en las cargas de calor pico. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.



T62
20000 BTU/Hr.
5860 Watts

T70-36
36000 BTU/Hr.
10548 Watts

T70-60
59000 BTU/Hr.
17287 Watts

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.º SA6453

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Compatible con Telcordia GR-487

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad

El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento

Refrigerante R-407C.

Modelos para entrada de energía de 230 y 460 VAC

Rango de temperatura de funcionamiento de -40 F/-40 C a 131 F/55 C.

Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad

Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento

Cubierta de chapa galvanizada pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores

Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos

Bridas Easy-mount para una instalación sencilla

Cada unidad probada funcionalmente antes del envío

Los modelos estándar de aire acondicionado para exteriores incluyen telcordia GR-487 capaz, termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador de compresor, control de presión de cabeza y calentador de caja

Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad

ESPECIFICACIONES

Table 1/4

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Control de acceso remoto
T622226G102	34958	1569mm	506mm	441mm	230V	No
T622226G150	23404	1569mm	506mm	441mm	230V	No
T622246G400	19433	1569mm	506mm	441mm	460V	No
T703626G150	23407	1772mm	579mm	532mm	230V	No
T703646G400	24307	1772mm	579mm	532mm	460V	No
T706026G150	23413	1772mm	911mm	583mm	230V	No
T706046G400	26232	1772mm	911mm	583mm	460V	No

Table 2/4

Número de catálogo	Número de artículo	Número de fases	Capacidad nominal (BTU/h)	Capacidad nominal (vatios)	Temperatura de funcionamiento	Corriente máxima
T622226G102	34958	1	23500Btu/h	6886W	-40 to 55°C	22A
T622226G150	23404	1	23500Btu/h	6886W	-40 to 55°C	22A
T622246G400	19433	1	23500Btu/h	6886W	-40 to 55°C	12A
T703626G150	23407	1	43000Btu/h	12602W	-40 to 55°C	36A
T703646G400	24307	1	43000Btu/h	12602W	-40 to 55°C	18A
T706026G150	23413	1	59000Btu/h	17287W	-40 to 50°C	40A
T706046G400	26232	1	59000Btu/h	17287W	-40 to 50°C	15.3A

Table 3/4

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
T622226G102	34958	Acero inoxidable 304	Cepillado #3			1.21mm
T622226G150	23404	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.21mm
T622246G400	19433	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.21mm
T703626G150	23407	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.21mm
T703646G400	24307	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.21mm
T706026G150	23413	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.21mm
T706046G400	26232	Acero suave	Polvo recubierto	Gris claro	RAL 7035	1.21mm

Table 4/4

Número de catálogo	Número de artículo	Envío rápido
T622226G102	34958	No
T622226G150	23404	No
T622246G400	19433	No
T703626G150	23407	No
T703646G400	24307	No
T706026G150	23413	No
T706046G400	26232	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* ProAir A/C puede ser más apropiado. Consulte el Capítulo de ProAir A/C. Consulte la fábrica para la disponibilidad y el número de catálogo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE