

Diapositiva telescópica universal, 1 U

Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 39 kg.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)

Capacidad de carga estática por par 23 - 39 kg

Puede ser eliminado

Longitud de extensión > 100 %

Ancho de carril k = 9,7 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 429 mm

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero
Tipo de producto:	Diapositiva telescópica
Acabado:	Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
20110-090	356mm	2	39kg	Universal	No

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
20110-091	406mm	2	36kg	Universal	No
20110-092	457mm	2	34kg	Universal	No
20110-093	508mm	2	32kg	Universal	No
20110-094	559mm	2	29kg	Universal	No
20110-095	610mm	2	27kg	Universal	No
20110-096	660mm	2	23kg	Universal	No
20110-097	711mm	2	23kg	Universal	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, esto también en otros gabinetes de 19".

Para montar en el avión de 19" por favor ordene el kit de montaje por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE