

Varistar CP Deco Gabinete con 19" Panel Montajes en Marco Deco



Varistar: Gabinete de electrónica de bastidor de acero soldado altamente versátil y robusto con una amplia gama de características disponibles que incluyen protección contra el polvo y el agua (IP 20 e IP 55), opciones de refrigeración desde ventiladores hasta enfriadores aire-agua de 40 kW, resistencia a golpes, vibraciones y sísmica hasta NEBS GR-63-CORE Bellcore Zona 4 y blindaje de radiofrecuencia/electromagnético (RFI / EMI) líder en la industria de 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (probado según IEC 61587-3).

CARACTERÍSTICAS

Abierto en el frente (sin puerta)

19" monturas de panel integradas en el marco de la decoración

Puerta trasera con cierre de un solo punto, paneles laterales con cierre de liberación rápida

Carga estática-capacidad de carga 400 kg (montado en el marco de decoración)

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete

Código de color de revestimiento: RAL 7021

Material del bastidor: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento
10630-036	42U	2000mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero
10630-035	42U	2000mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento
10630-033	38U	1800mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero
10630-034	38U	1800mm	Gris negro	600mm	RAL 7021	Acero

Table 2/3

Número de catálogo	Fondo	Color de revestimiento	Cantidad del paquete	De conformidad con	Acabado	Material
10630-036	800mm	Gris negro	1	IEC 60297-3-100	Polvo recubierto	Acero
10630-035	600mm	Gris negro	1	IEC 60297-3-100	Polvo recubierto	Acero
10630-033	600mm	Gris negro	1	IEC 60297-3-100	Polvo recubierto	Acero
10630-034	800mm	Gris negro	1	IEC 60297-3-100	Polvo recubierto	Acero

Table 3/3

Número de catálogo	Carga estática	Envío rápido
10630-036	400kg	No
10630-035	400kg	No
10630-033	400kg	No
10630-034	400kg	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Lever handle can be added to rear door.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE