


Placa base sísmica Varistar CP, IP55, de una sola pieza

La placa base es sólida y cubre la base del gabinete.



CARACTERÍSTICAS

La placa base es sólida y cubre la base del gabinete

Está ensamblado desde fuera

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Grado de protección: IP55

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	De conformidad con
20630-301	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-302	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-303	1000mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Deconformidad con
20630-304	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-305	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-306	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-307	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-308	1200mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20630-301	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-302	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-303	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-304	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-305	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-306	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-307	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-308	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Esta placa base se utiliza para aplicaciones que no requieren entrada de cable desde la base.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE