

Gabinete de servidores Varistar, RAL 9003, lado a lado



Rack de servidores para altos requisitos de carga estática, completamente ensamblado y conectado a tierra incluyendo kits lado a lado con recubrimiento en polvo en blanco.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes servidores posible

Gabinete de servidor con puertas perforadas, tasa de flujo de aire 78 %

RAL 9003 (blanco)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Material del bastidor	Material de revestimiento	Color del bastidor	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
12130-275	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-276	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca

Número de catálogo	Tipo	Material del bastidor	Material de revestimiento	Color del bastidor	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
12130-285	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-286	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-279	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-280	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-289	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-290	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-283	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-284	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-293	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca
12130-294	Lado a lado	Acero	Acero	Señal blanca	RAL 9003	Señal blanca

Table 2/3

Número de catálogo	Código de color de revestimiento	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Carga estática
12130-275	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-276	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-285	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-286	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-279	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-280	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg

Número de catálogo	Código de color de revestimiento	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Carga estática
12130-289	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-290	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-283	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-284	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-293	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-294	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
12130-275	No
12130-276	No
12130-285	No
12130-286	No
12130-279	No
12130-280	No
12130-289	No
12130-290	No
12130-283	No
12130-284	No

Número de catálogo	Envío rápido
12130-293	No
12130-294	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.