

nVent CADDY Speed Link SLK con articulación



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un terminación en articulación pre-ensamblada

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

También disponible en "Y" con doble articulación

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de acero:	1.5 mm
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud del cable de acero	A	B	Carga estática
SLK15L10T	196526	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	10m	39 mm	5 mm	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud del cable de acero	A	B	Carga estática
SLK15L1T	196521	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1TR2	196643	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3TR2	196645	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L7T	196525	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	7m	39 mm	5 mm	195N


Espesor (T): 12.5 mm

Anchura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

