

# nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en gancho en "Y" pre-ensambladas

Se fija a la estructura del edificio y los ganchos a la bandeja o a los anillos del dispositivo a suspender

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

El Cable con forma de "Y" con terminación en 2 ganchos provee mayor estabilidad al sistema

También disponible con terminación en gancho único

## ESPECIFICACIONES

**Diámetro del cable de acero:** 2 mm

**Factor de seguridad de carga estática:** 5:1

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero; Aleación de zinc; Polipropileno

**De conformidad con:** SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2




Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	C
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L2R 2	196649	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L7	196551	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L3R 2	196650	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
SLK2YH500L3	196550	440N
SLK2YH500L2R 2	196649	440N
SLK2YH500L7	196551	440N
SLK2YH500L2	196549	440N
SLK2YH500L3R 2	196650	440N

**Espesor (T):** 12.5 mm**Anchura (W):** 19 mm**Altura (H):** 55 mm**Ángulo (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

