

# nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Doble gancho para utilizar en bandeja de cables o luminarias

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado |
| <b>Material:</b>                              | Acero               |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud "Y" del cable de acero (YL) | A | B | C |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|

|           |        |      |      |         |         |      |
|-----------|--------|------|------|---------|---------|------|
| SLD3YH500 | 196017 | 3 mm | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm | 6 mm |
| SLD2YH500 | 196015 | 2 mm | 0.5m | 58.4 mm | 22.9 mm | 6 mm |
| SLD3YH800 | 195998 | 3 mm | 0.8m | 58.4 mm | 22.9 mm | 6 mm |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| SLD3YH500          | 196017             | 880N           | cUL, UL         |
| SLD2YH500          | 196015             | 440N           | ITB, UL, cUL    |
| SLD3YH800          | 195998             | 880N           | UL, cUL, ITB    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

