

SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Abrazadera para canal strut de una pieza desmontable para conduits EMT y rígidos

Incluye impresión de rosca y tornillo capturado

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado


Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)	Carga estática
SK85I	190090	17.9 - 21.3 mm	32 mm	890N
SK125I	190000	23.4 - 26.7 mm	32 mm	890N
SK165I	190010	29.5 - 33.4 mm	32 mm	890N

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)	Carga estática
SK205I	190020	38.4 - 42.2 mm	32 mm	890N
SK565I		101.6 mm	32 mm	1560N
SK485I	190060	88.9 mm	32 mm	1560N
SK645I	190080	114.3 mm	32 mm	1560N
SK245I	190030	44.2 - 48.3 mm	32 mm	890N
SK325I	190040	55.8 - 60.3 mm	32 mm	890N
SK405I	190050	73 mm	32 mm	1560N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

