

Terminal aéreo, recubierto con cobre, rosca con sistema imperial



CARACTERÍSTICAS

Para usar en aplicaciones que no tengan la certificación UL®, como la protección contra rayos de la torre

Diseñado para instalarse directamente en acero estructural

Incluye herrajes de montaje

ESPECIFICACIONES


Material: Cobre-bonded Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)
LPCC588NC4	15.9 mm	2.44 m	1/2" UNC
LPCC586NC4	15.9 mm	1.83 m	1/2" UNC
LPCC585NC4	15.9 mm	1.52 m	1/2" UNC
LPCC584NC4	15.9 mm	1.22 m	1/2" UNC
LPCC5810NC4	15.9 mm	3.05 m	1/2" UNC

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)
LPCC3410NC4	19 mm	3.05 m	5/8" UNC
LPCC346NC4	19 mm	1.83 m	5/8" UNC
LPCC348NC4	19 mm	2.44 m	5/8" UNC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE