

Soldadora completa doble T21 de cable a alma de raíl, de señal



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro del raíl de 85 a 140 lb.

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal
SBTBT21R		Acero, Graphite	UIC	1" Tab	10 mm ² Concéntrico	4.11mm
SBTBT21B		Acero, Graphite	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21C	165550	Acero, Graphite	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBTBT21D		Acero, Graphite	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1 1/2" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm
SBXST21A		Acero, Graphite	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal
SBTBT21Y		Acero, Graphite	UIC	1" Tab	16 mm ² Concéntrico	5.18mm
SBTBT21L		Acero, Graphite	UIC	1" Tab	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Acero, Graphite	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Acero, Graphite	UIC	1" Tab	35 mm ² Concéntrico	7.75mm
SBTBT21E		Acero, Graphite	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Estilo de soldador
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21
SBTBT21E		T21

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.