


Mordaza de dos pernos de fundición para unión de viga



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para unir cable a objetos metálicos planos como vigas en I, hierros angulares y hierros en U

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA557	Aluminio		25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm
LPC557L	Cobre	Estañado	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm
LPC557	Cobre		25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Área de contacto	Peso por unidad
LPA557	51.61 mm ² Min	0.32 kg
LPC557L	51.61 mm ² Min	0.93 kg
LPC557	51.61 mm ² Min	0.93 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE