

# Protector de televisión de circuito cerrado



## CARACTERÍSTICAS

Protección robusta contra energía alta

Paquete compacto para requerimientos de espacio limitado


La puesta a tierra aislada previene la introducción de ruido no deseado

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                             | CCTV12             |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Número de artículo                             | 703000             |
| Tensión nominal del sistema (Un)               | +/- 12 VDC         |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | +/- 14 VDC         |
| Nivel de protección de tensión (Up)            | 60 V @ 5 kA        |
| Corriente de descarga nominal (mA)             | 10kA 8/20 $\mu$ s  |
| Frecuencia                                     | 100 Hz Max         |
| Velocidad de transmisión                       | 16Mbit/s           |
| Impedancia                                     | 50 - 75 $\Omega$   |
| Tipo de conexión                               | BNC, Mujer         |
| Montaje                                        | Inserción en línea |
| Temperatura                                    | -25 to 70 °C       |
| Material del armario                           | Metal              |
| Clasificación del armario                      | IP 20<br>NEMA®-1   |

| Número de catálogo | CCTV12 |
|--------------------|--------|
| Fondo (D)          | 28mm   |
| Altura (H)         | 90 mm  |
| Anchura (W)        | 22 mm  |
| Peso por unidad    | 60 kg  |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE