

Puente para conexión a tierra



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para uso con puentes prefabricados de conexión a tierra de nVent ERICO

Hecho a la medida con la longitud especificada (únicamente en incrementos de 50 mm)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tipo de conductor	Tamaño del conductor	Equivalencia de capacidad de fusión	Tamaño de terminal
340970G	Copper, Acero	Estañado, Electrogalvanizado	Cable compuesto aislado	70 mm ² varados	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, Policloruro de vinilo	Bare, Estañado	Cable NYY-0	70 mm ² varados		10, 12, 16
340895G	Copper, Policloruro de vinilo	Bare, Estañado	Cable NYY-0	95 mm ² varados		10, 12, 16

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud	Longitud	Tipo de conjunto de armadura	Aplicación de puente de conexión a tierra	De conformidad con
340970G	250 - 1700 mm	250mm	Lug	Túnel	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA

Número de catálogo	Longitud	Longitud	Tipo de conjunto de armadura	Aplicación de puente de conexión a tierra	De conformidad con
340870G	250 - 1700 mm	250mm	Lug	Túnel	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA
340895G	250 - 1700 mm	250mm	Lug	Túnel	EN IEC® 62561-1 Clase H 100kA

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Al realizar el pedido, se debe especificar la longitud deseada (en incrementos de 50 mm) y el tamaño de la argolla. También se puede realizar el pedido del puente sin terminal en un extremo.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Tamaño de rosca	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Tipo de conductor	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Tamaño del conductor	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Embalaje	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE