

# Carcasas de inspección, kit de sellado



## CARACTERÍSTICAS

Previene la entrada de agua dentro de la carcasa de inspección

La protección contra agua se logra alojando una sección superior de la varilla de conexión a tierra recubierta con cobre dentro de un tubo de plástico con sellos ubicados a ambos lados de la colada de concreto (hormigón)

La brida de dos placas sirve para reducir la presión que puede ocurrir debido al efecto capilar del agua en la parte exterior del sello de la carcasa de inspección

Las bridas están diseñadas para prevenir que la presión de agua desacople el registro de inspección del concreto (hormigón)

Se entrega como un kit, incluye un tubo de PVC de 3,9 pies (1,2 m) que se puede ajustar a las condiciones del sitio

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material      | Longitud (L) | Anchura (W) | Fondo (D) | A      |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| WGRS200            | 158922             | Termoplástico | 248mm        | 248 mm      | 1400mm    | 210 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Presión de agua | Carga de trabajo (F) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| WGRS200            | 158922             | 350 mm       | 550 kPa Max     | 6000N                | 4.3 kg          |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Para uso exclusivo con varillas de puesta a tierra de 5/8 in.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**