

Ensamblaje de unión prefabricado



CARACTERÍSTICAS


El ensamblaje prefabricado incluye varillas corrugadas con soldadura exotérmica para conductor de cobre

Cablee la traviesa o suelde la varilla corrugada al acero de construcción antes de verter el concreto (hormigón) y dirija el latiguillo del conductor a la ubicación del conector de bajada o conector a tierra

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de conductor	Longitud de pigtail	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Longitud (L)	Peso por unidad
LPP691	Copper, Acero	LPC122	1.52m	#4	457.2mm	1 kg
LPP692	Copper, Acero	LPC126R	1.52m	#4	457.2mm	1.33 kg
LPP693	Copper, Acero	LPC137	1.52m	#4	457.2mm	2 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE