

# Ensamblaje prefabricado de puente de puerta



## CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

El conductor de puente está aislado

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                                                   | Orientación    | Diámetro de abertura fija para poste, nominal | Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1) | Diámetro nominal del bastidor del poste | Diámetro real del bastidor del poste (Ø2) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| A238EB2S12LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2 1/2"                                        | 73.2mm                                          | 1 1/4"                                  | 42.2mm                                    |
| A238HB2S18LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 4"                                            | 114.3mm                                         | 1 1/4"                                  | 42.16mm                                   |

| Número de catálogo | Material                                                                   | Orientación    | Diámetro de abertura fija para poste, nominal | Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1) | Diámetro nominal del bastidor del poste | Diámetro real del bastidor del poste (Ø2) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| A238HB2S18RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 4"                                            | 114.3mm                                         | 1 1/4"                                  | 42.16mm                                   |
| A238EC2S12LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2 1/2"                                        | 73.2mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238EC2S12RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 2 1/2"                                        | 73.2mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238EC2S24LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2 1/2"                                        | 73.2mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238EC2S24RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 2 1/2"                                        | 73.2mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238FC2S12LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238FC2S16LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |

| Número de catálogo | Material                                                                         | Orientación    | Diámetro de abertura fija para poste, nominal | Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1) | Diámetro nominal del bastidor del poste | Diámetro real del bastidor del poste (Ø2) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| A238FC2S16RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238FC2S18LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238FC2S18RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238FC2S24LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238FC2S24RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3"                                            | 88.9mm                                          | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238GC2S12LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238GC2S12RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |

| Número de catálogo | Material                                                                         | Orientación    | Diámetro de abertura fija para poste, nominal | Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1) | Diámetro nominal del bastidor del poste | Diámetro real del bastidor del poste (Ø2) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| A238GC2S18LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238GC2S18RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238GC2S24LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238GC2S24RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238HC2S24LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 4"                                            | 114.3mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238KC2S24LH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 6"                                            | 168.4mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |
| A238KC2S24RH       | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 6"                                            | 168.4mm                                         | 1 1/2"                                  | 48.3mm                                    |

| Número de catálogo | Material                                                                   | Orientación    | Diámetro de abertura fija para poste, nominal | Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1) | Diámetro nominal del bastidor del poste | Diámetro real del bastidor del poste (Ø2) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| A238FD2S18LH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3"                                            | 88.9mm                                          | 2"                                      | 60.5mm                                    |
| A238FD2S18RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3"                                            | 88.9mm                                          | 2"                                      | 60.5mm                                    |
| A238GD2S24RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3 1/2"                                        | 101.6mm                                         | 2"                                      | 60.5mm                                    |
| A238HD2S24RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 4"                                            | 114.3mm                                         | 2"                                      | 60.5mm                                    |
| A238KD2S24RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 6"                                            | 168.4mm                                         | 2"                                      | 60.5mm                                    |
| A238FF2S12RH       | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha   | 3"                                            | 88.9mm                                          | 3"                                      | 88.9mm                                    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tamaño del conductor de puente | Longitud del puente |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| A238EB2S12LH       | 4/0 varados                    | 305mm               |
| A238HB2S18LH       | 4/0 varados                    | 457mm               |

| Número de catálogo | Tamaño del conductor de puente | Longitud del puente |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| A238HB2S18RH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238EC2S12LH       | 4/0 varados                    | 305mm               |
| A238EC2S12RH       | 4/0 varados                    | 305mm               |
| A238EC2S24LH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238EC2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238FC2S12LH       | 4/0 varados                    | 305mm               |
| A238FC2S16LH       | 4/0 varados                    | 406mm               |
| A238FC2S16RH       | 4/0 varados                    | 406mm               |
| A238FC2S18LH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238FC2S18RH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238FC2S24LH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238FC2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238GC2S12LH       | 4/0 varados                    | 305mm               |
| A238GC2S12RH       | 4/0 varados                    | 305mm               |
| A238GC2S18LH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238GC2S18RH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238GC2S24LH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238GC2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |


| Número de catálogo | Tamaño del conductor de puente | Longitud del puente |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| A238HC2S24LH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238KC2S24LH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238KC2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238FD2S18LH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238FD2S18RH       | 4/0 varados                    | 457mm               |
| A238GD2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238HD2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238KD2S24RH       | 4/0 varados                    | 610mm               |
| A238FF2S12RH       | 4/0 varados                    | 305mm               |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Compuerta fija se refiere a la tubería en el cerco en sí, mientras que "marco del poste" se refiere al poste en la puerta oscilante.

En el diagrama se muestra la orientación para mano izquierda.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE