


Broca para barrenado de raíles de núcleo hueco de alto desempeño SBPM/SBPML, de polvo de metal



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para aplicaciones de perforación a alta velocidad

Resiste aproximadamente 100 usos

Las brocas se pueden volver a afilar aproximadamente cinco veces

Vástago Weldon de 3/4" (19 mm)

Se puede utilizar en todos los tipos de raíl

Específicamente diseñado para raíles de acero

Permite reducir los tiempos de perforación

Su alta durabilidad brinda una larga vida útil

ESPECIFICACIONES

Material: Acero de alta velocidad

Acabado: TIALN Revestimiento Multi-Layer


Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de broca (Ø)	Longitud (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm
SBPM1370	716474	13"	61mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de broca (Ø)	Longitud (L)
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm
SBPML3090	716485	30"	90mm
SBPML3190	716486	31"	90mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de broca (Ø)	Longitud (L)
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.