

Kit de tope de expulsión



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sostiene las láminas nVent ERIFLEX Flexibar en su lugar mientras que eleva el perforador

Placas de presión para aplicar presión a láminas sin dañar el aislamiento

La punta del perforador es visible cuando se sujeta el kit al perforador

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Material	Tamaño de troquelado	Peso por unidad
EJECSTOP18-20S	545896	Parada de eyección de reemplazo	Elastómero	18.0 mm, 20,0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Parada de eyección de reemplazo	Elastómero	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Material	Tamaño de troquelado	Peso por unidad
EJECSTOP18-20L	545894	Parada de eyección con placas de presión	Acero, Elastomere	18.0 mm, 20,0 mm	0.28 kg
EJECSTOP6-14L	545893	Parada de eyección con placas de presión y lavadora	Acero, Elastomere	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE