

Bomba hidráulica y controladora a pedal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se conecta directamente a una herramienta hidráulica simple para funcionar o puede ser utilizada como parte de reemplazo para el centro de trabajo de barras colectoras y nVent ERIFLEX Flexibar hidráulico

Bomba con manguera con acoplador de liberación rápida

Controlador a pedal con dos pedales con posiciones de activado, desactivado y posición de seguridad

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tensión	Potencia	Presión de funcionamiento	Flujo de aceite	Capacidad del depósito
HYDR-PMP-115V	545701	115 V	370W	700bar	0.2l/min	1.900 - 3.8 l
HYDR-PMP-230V	545700	230 V	370W	700bar	0.2l/min	1.900 - 3.8 l

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-----------------

HYDR-PMP-115V	545701	40 kg
HYDR-PMP-230V	545700	40 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE