

# Herramienta perforadora MFPT nVent ERIFLEX Flexibar



## **CERTIFICACIONES**



# **CARACTERÍSTICAS**

Trabaja con barras colectoras de aluminio o de cobre y nVent ERIFLEX Flexibar

Realiza perforaciones limpias y planas en bordes

Perfora con precisión nVent ERIFLEX Flexibar en una sola maniobra sin marcar las láminas de cobre

Instalación fácil y rápida

Fácil configuración con sistema de troquel y perforador

Gran variedad de perforadores redondos y troqueles disponibles

Incluye tope de profundidad ajustable

Mango removible

Herramienta portátil que puede utilizarse en el lugar de trabajo o sujetarse a un banco de trabajo

Cumple con RoHS

## **ESPECIFICACIONES**

Table 1/2								
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Grosor de embarrado	Fondo	Altura	Anchura		
MFPT	559152	Acero	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm		

Table 2/2					
Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad			
MFPT	559152	15.1 kg			

#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

# Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

# Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

# Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

# Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Este documento lo ha generado el sistema.