

Gabinetes Concept de montaje empotrado en la pared



Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Puertas esquinadas

Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado

Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta

La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)

La puerta se abre 210 grados

Brida de chasis externa

Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales

Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta

Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.

Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional

Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado

Se proporcionan instrucciones de instalación

Los modelos de montaje al ras tienen un bastidor de montaje que se extiende completamente alrededor del gabinete

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CFM12126	79470	305mm	305mm	152mm	Gris	ANSI 61
CFM12126LG	16449	305mm	305mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CFM16126	79480	406mm	305mm	152mm	Gris	ANSI 61
CFM16126LG	16459	406mm	305mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CFM20166	79490	508mm	406mm	152mm	Gris	ANSI 61
CFM20166LG	16469	508mm	406mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CFM20206	79500	508mm	508mm	152mm	Gris	ANSI 61
CFM20206LG	16479	508mm	508mm	152mm	Gris claro	RAL 7035
CFM24208	79510	610mm	508mm	203mm	Gris	ANSI 61
CFM24208LG	16489	610mm	508mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CFM24248	79520	610mm	610mm	203mm	Gris	ANSI 61
CFM24248LG	16499	610mm	610mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CFM30248	79530	762mm	610mm	203mm	Gris	ANSI 61
CFM30248LG	16509	762mm	610mm	203mm	Gris claro	RAL 7035

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se compran por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión Número de catálogo CCPM4.

Consulte la hoja de especificaciones de los productos de refrigeración y accesorios populares.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.