

Cubierta ciega 8/16

NÚMERO DE CATÁLOGO

CEAB816



Abertura ciega de cubierta a cubierta para entradas de cables CEP y CCF

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Aberturas ciegas de cubierta a cubierta para entradas de cables CEP y CCF. Se monta sobre la abertura mediante fijación con tornillos.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 10 unidades

Protección: IP66

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 58385

Altura: 55mm

Anchura: 126mm

Fondo: 11.5mm

Familia de productos: Gestión de cables

Material: De plástico

Acabado: Sin tratamiento

Color: Negro

Temperatura de funcionamiento: -40 to 120°C

Peso: 0.0426303854875283kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.