

# Impulsor



Cada paquete de impulsor incluye un impulsor blindado de alto rendimiento de 115 VAC 60 Hz y una carcasa de aluminio. Cada base con respiradero presenta una disposición para dos impulsores por puerta. Consulte la tabla de rendimiento en la hoja de especificaciones.

## CARACTERÍSTICAS

---

Los paquetes de impulsor proporcionan un flujo de aire adicional a los gabinetes para exteriores WeatherFlo.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
WFHDFP	21002	343mm	461mm	168mm	Aluminio	Polvo recubierto

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**