

Puertas de ProLine-PC para frente superior



Las puertas de ventana se ajustan a la parte frontal superior del marco de PC y tienen bisagras en el lado izquierdo. Un sistema de cierre de 2 puntos es operado por un bisel pequeño al ras con inserto de herramienta para abrir ubicado en el lado inferior derecho de la puerta. También están disponibles otros insertos y una manija abatible al ras. Tamaños señalados también disponibles en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas tienen juntas de espuma en su lugar y pernos de tierra.

Bisel pequeño empotrado con inserto para abrir con herramienta incluido; otras opciones de manija disponibles.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.9mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con bastidor de PC	Envío rápido
PDST88PC	98410	Acero suave	1600 x 800mm	No
PDST96PC	98420	Acero suave	1800 x 600mm	No
PDST108PC	98450	Acero suave	2000 x 800mm	No
PDST106PC	98440	Acero suave	2000 x 600mm	No
PDST98PC	98430	Acero suave	1800 x 800mm	No
PDST86PC	98400	Acero suave	1600 x 600mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.