


Cubierta para base de pedestal con respiradero ProLine



Las cubiertas de base de zócalo con respiradero se instalan en las aberturas delantera y trasera de una base de zócalo estándar en lugar de las cubiertas sólidas. Las cubiertas con respiradero permiten que el aire circule dentro del gabinete. Las cubiertas de base de zócalo con respiradero están disponibles en alturas de 100 mm y 200 mm. Estas cubiertas incluyen todo el hardware de montaje necesario. Se debe pedir una base de zócalo estándar en combinación con las cubiertas de base de zócalo con respiradero para formar una base de zócalo ventilado. Si usa una placa de montaje con la base de zócalo con respiradero, solicite una placa de entrada con ventilación para proporcionar circulación de aire a través de la parte inferior del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Herrajes incluidos

La base del zócalo estándar debe pedirse en combinación con las cubiertas de la base del zócalo con respiradero para formar una base del zócalo ventilado.

Si se necesita una placa de montaje, opte por una placa de montaje con respiradero para un flujo de aire óptimo.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.52mm
Color:	Jet Black
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9005

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de bastidor	Compatible con ancho de bastidor	Envío rápido
PPBCV2600	13327	Acero suave	Una bahía	600mm	No
PPBCV1600	13321	Acero suave	Una bahía	600mm	No
PPBCV1800	13323	Acero suave	Una bahía	800mm	No
PPBCV2800	13331	Acero suave	Una bahía	800mm	No
PPBCV11000	13324	Acero suave	Una bahía	1000mm	No
PPBCV21000	13332	Acero suave	Una bahía	1000mm	No
PPBCV1700	13322	Acero suave	Una bahía	700mm	No
PPBCV2700	13328	Acero suave	Una bahía	700mm	No
PPBCV11200	13325	Acero suave	Doble bahía	1200mm	No
PPBCV11600	13326	Acero suave	Doble bahía	1600mm	No
PPBCV21600	13334	Acero suave	Doble bahía	1600mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las bases de zócalo de 200 mm requieren dos juegos de cubiertas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.