

Estante de respiradero de acero de cara sencilla



El estante de respiradero de acero de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, para dar soporte a los equipos que no se montan en los ángulos del rack. Utiliza 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).

CARACTERÍSTICAS

El estante de respiradero de acero de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que soporta el equipo que no se monta en los ángulos del rack.

Usa 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ESH19V	35229	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
ESH23V	35239	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.