

## Panel abatible



Los paneles abatibles permiten que un panel montado en la parte delantera gire hacia afuera de una abertura del marco gabinete. Este accesorio incluye un panel y todos los herrajes necesarios. Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.

### CARACTERÍSTICAS

Paneles abatibles disponibles para gabinetes de 600, 700 y 800 mm de ancho

El pivote cargado al resorte permite una instalación sencilla

Los bloques de bisagra son negros anodizados; los soportes y el panel tienen un acabado blanco pintado

Se proporcionan cerrojos de cuarto de vuelta para asegurar el panel abatible en la posición cerrada.

Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.

Se incluye todo el herraje de montaje necesario

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 2.66mm  
**Acabado:** Polvo recubierto  
**Color:** Blanco

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Compatible con ancho de bastidor | Envío rápido |
|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| PSP146             | 91260              | Acero suave | 600mm                            | No           |
| PSP148             | 91920              | Acero suave | 800mm                            | No           |
| PSP168             | 91930              | Acero suave | 800mm                            | No           |
| PSP186             | 91280              | Acero suave | 600mm                            | No           |
| PSP188             | 91940              | Acero suave | 800mm                            | No           |
| PSP206             | 91830              | Acero suave | 600mm                            | No           |
| PSP208             | 91950              | Acero suave | 800mm                            | No           |
| PSP226             | 91840              | Acero suave | 600mm                            | No           |
| PSP228             | 91960              | Acero suave | 800mm                            | No           |
| PSP76              | 91250              | Acero suave | 600mm                            | No           |
| PSP78              | 91910              | Acero suave | 800mm                            | No           |
| PSP147             | 91860              | Acero suave | 700mm                            | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.