

## Perfil para brazo articulado, S2MT



Los tubos Syspend 281-Max brindan integridad estructural y actúan como tubo para el cableado del equipo. Los tubos se conectan a los componentes del sistema con 6 tornillos de fijación en cada extremo del tubo. Los tornillos de fijación permiten un fácil ajuste y nivelación del sistema. Los tornillos de fijación se proporcionan con sellador de roscas que proporciona conexiones seguras.

### CARACTERÍSTICAS

Los tornillos de fijación se proporcionan con los acoplamientos del sistema, no con los tubos.

Los tubos de 750 mm y más largos incluyen plantilla de perforación para ayudar a perforar y roscar los orificios cuando el tubo se corta a la longitud deseada.

El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio  
Acabado: Anodizado

| Table 1/1          |                    |        |         |        |         |              |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo  | Espesor | Envío rápido |
| S2MT1000           | 18823              | 90mm   | 70mm    | 1000mm | 6mm     | No           |
| S2MT1250           | 18824              | 90mm   | 70mm    | 1250mm | 6mm     | No           |
| S2MT1500           | 18825              | 90mm   | 70mm    | 1500mm | 6mm     | No           |
| S2MT1750           | 18826              | 90mm   | 70mm    | 1750mm | 6mm     | No           |
| S2MT2000           | 18827              | 90mm   | 70mm    | 2000mm | 6mm     | No           |
| S2MT250            | 18818              | 90mm   | 70mm    | 250mm  | 6mm     | No           |
| S2MT500            | 18821              | 90mm   | 70mm    | 500mm  | 6mm     | No           |
| S2MT750            | 18822              | 90mm   | 70mm    | 750mm  | 6mm     | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.