

## Puertas transparentes | Armarios murales, ADT



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sustituye la puerta estándar. Proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre (s) son intercambiables con la gama de cierres nVent HOFFMAN.

Material: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal acrílico transparente de 3 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

ESPECIFICACIONES

**Color:** Gris claro  
**Material:** Acero suave  
**Acabado:** Polvo recubierto  
**Código de color:** RAL 7035

| Table 1/1          |                    |        |         |       |         |                     |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|---------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor | Cantidad de cierres |
| ADT03025R5         | ADT03025R5         | 295mm  | 245mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADT03030R5         | ADT03030R5         | 295mm  | 294mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADT04030R5         | ADT04030R5         | 395mm  | 294mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADT04040R5         | ADT04040R5         | 395mm  | 394mm   | 15mm  | 1.2mm   | 1                   |
| ADT05030R5         | ADT05030R5         | 495mm  | 294mm   | 15mm  | 1.5mm   | 1                   |
| ADT05040R5         | ADT05040R5         | 495mm  | 394mm   | 15mm  | 1.5mm   | 1                   |
| ADT06040R5         | ADT06040R5         | 595mm  | 394mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADT06050R5         | ADT06050R5         | 595mm  | 495mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADT06060R5         | ADT06060R5         | 595mm  | 595mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADT07050R5         | ADT07050R5         | 695mm  | 495mm   | 15mm  | 1.5mm   | 2                   |
| ADT08060R5         | ADT08060R5         | 795mm  | 595mm   | 15mm  | 2mm     | 2                   |
| ADT10060R5         | ADT10060R5         | 995mm  | 595mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADT10080R5         | ADT10080R5         | 995mm  | 795mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADT12060R5         | ADT12060R5         | 1195mm | 595mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |
| ADT12080R5         | ADT12080R5         | 1195mm | 795mm   | 15mm  | 2mm     | 1                   |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

\* Cierre de varillas de 3 puntos. No es adecuado para AFS.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRachte**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.