

# C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Claro

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro (Ø) | Longitud (L) | Profundidad de la barra (BD) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| EL16C12SWSP<br>01  | 16 mm                                   | #5                                      | 15M                        | 25 mm        | 80mm         | 24mm                         |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro (Ø) | Longitud (L) | Profundidad de la barra (BD) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| EL20C12SWSP01      | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 30 mm        | 100mm        | 35mm                         |
| EL25C12SWSP01      | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 40 mm        | 110mm        | 40mm                         |
| EL32C12SWSP01      | 32 mm                                   | #10                                     |                            | 50 mm        | 120mm        | 45mm                         |
| EL36C12SWSP01      | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 50 mm        | 140mm        | 43mm                         |
| EL40C12SWSP01      | 40 mm                                   |                                         |                            | 60 mm        | 150mm        | 57mm                         |


Table 2/2

| Número de catálogo | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------|
| EL16C12SWSP01      | 0.26 kg         |
| EL20C12SWSP01      | 0.46 kg         |
| EL25C12SWSP01      | 0.9 kg          |
| EL32C12SWSP01      | 1.52 kg         |
| EL36C12SWSP01      | 1.76 kg         |
| EL40C12SWSP01      | 2.69 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE