


HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL1012HFF



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

CARACTERÍSTICAS

- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
- Easy to install
- No special tools required

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


- Número de artículo: 152840
- Material: Spring Steel
- Tamaño de las barras de armado, métrico: 10 mm; 12 mm
- Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #3;#4
- Tamaño de armadura, Canadá: 10M
- Longitud (L): 50mm
- Ancho hexagonal (W): 17 mm
- Altura (H): 5 mm
- Cantidad del paquete: 100

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE