

ELFM Female-to-Male Extension



nVent LENTON ELFM Female-to-Male Extensions are a unique problem solver for the nVent LENTON taper-threaded splicing system. The extensions are ordered to customer specified lengths and are machined to have a female nVent LENTON taper thread on one end and a male nVent LENTON taper thread on the other. These extensions can be used in conjunction with the entire nVent LENTON taper threaded coupler product line to increase the length of either the reinforcing steel or nVent LENTON couplers.

CARACTERÍSTICAS

Small diameter reduces concrete cover and eliminates reinforcing steel bar (rebar) congestion

Tapered thread helps prevent cross-threading and provides a positive locking, no-slip connection

Installs quickly, taking approximately four and one-half turns to engage

No special tools or skills required

Available in customer specified lengths

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra (BD)
EL25F25M125N	25 mm	#8	25M	35 mm	125mm	40mm
EL28F28M130N	28 mm	#9	30M	40 mm	130mm	42mm
EL32F32M138N	32 mm	#10		45 mm	138mm	45mm


Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
EL25F25M125N	0.6 kg
EL28F28M130N	0.8 kg
EL32F32M138N	1 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE