

T-Series Horizontal Fixed Angle Splice Kit, Top Fill, 15-30°



T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

CARACTERÍSTICAS

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

ESPECIFICACIONES

Manguito: Longitud estándar

Table 1/2

Número de catálogo	Ángulo (a)	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
RBT1110130H	30 °	36 mm	#11	35 MILLONES	172 mm	285 mm
RBT1110115H	15 °	36 mm	#11	35 MILLONES	167 mm	301 mm
RBT109130H	30 °	32 mm	#10		165 mm	285 mm
RBT189115H	15 °	57 mm	#18	55 MILLONES	208 mm	301 mm

Número de catálogo	Ángulo (a)	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
RBT189130H	30 °	57 mm	#18	55 MILLONES	213 mm	285 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Diámetro (Ø)
RBT1110130H	496mm	200mm	127 mm
RBT1110115H	506mm	138mm	127 mm
RBT109130H	496mm	175mm	127 mm
RBT189115H	538mm	150mm	178 mm
RBT189130H	528mm	207mm	178 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

All dimensions are for reference only.

Components can also be purchased separately: (1) Sleeve, (2) Filler Material Kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), (3) Pouring Basin, and (4) Pouring Basin Crucible.

Splice Kit Components							
Splice Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube	Sleeve	Pouring Basin	Pouring Basin Crucible
RBT109130H	RBF90	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT1091HA	RBWS2223E	RBWS22775
RBT1110115H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS2222F	RBWS22775
RBT1110130H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS2223F	RBWS22775
RBT189115H	RBF270	RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1891HA	RBWS2222M	RBWS22777
RBT189130H	RBF270	RBS354720 RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1891HA	RBWS2223M	RBWS22777

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.