

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load

Power Utilities

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

CARACTERÍSTICAS

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587-2

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Color
20630-269	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-270	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-271	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-272	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-273	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-274	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-275	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Color
20630-276	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-277	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-278	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-279	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-280	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-281	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-282	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-283	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-284	42 U	2000 mm	800 mm	1600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-285	42 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-286	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-287	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-288	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro

Table 2/3

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Material del bastidor	Material	Tipo de producto	Carga estática
20630-269	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-270	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-271	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf

Número de catálogo	Código de color	Deconformidad con	Material del bastidor	Material	Tipo de producto	Carga estática
20630-272	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-273	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-274	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-275	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-276	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-277	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-278	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-279	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-280	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-281	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-282	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-283	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-284	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-285	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-286	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-287	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-288	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
--------------------	------	----------------

20630-269	Carga pesada	Varistar CP
20630-270	Carga pesada	
20630-271	Carga pesada	Varistar CP
20630-272	Carga pesada	Varistar CP
20630-273	Carga pesada	Varistar CP
20630-274	Carga pesada	Varistar CP
20630-275	Carga pesada	Varistar CP
20630-276	Carga pesada	Varistar CP
20630-277	Carga pesada	Varistar CP
20630-278	Carga pesada	Varistar CP
20630-279	Carga pesada	Varistar CP
20630-280	Carga pesada	Varistar CP
20630-281	Carga pesada	Varistar CP
20630-282	Carga pesada	Varistar CP
20630-283	Carga pesada	Varistar CP
20630-284	Carga pesada	Varistar CP
20630-285	Carga pesada	Varistar CP
20630-286	Carga pesada	Varistar CP
20630-287	Carga pesada	Varistar CP

20630-288	Carga pesada	Varistar CP
-----------	--------------	-------------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order attachments and components separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.