

# Sistema serie CPCI con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras



Sistema Serial CompactPCI de 4 U con jaula de tarjeta vertical para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3U.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; placa trasera de acuerdo con PICMG CPCI-S.0

Sistema con jaula de tarjeta vertical. Para Formato de Junta 3U

Backplane 9 ranura, 3U CompactPCI Serial (topología Ethernet de una sola estrella), ranura del sistema izquierda

Disipación de calor a través de una unidad de ventilador de intercambio en caliente de 1 U

Soporta PCIe hasta Gen3, USB 2,0 y 3,0, SATA hasta Rev 3,0 y Ethernet hasta 10 GBase-T

Filtro de aire reacondicionable

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Tipo                | Tipo de panel posterior                   | Transferencia de datos | Potencia por ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 24579-421          | Sistema          | 9                 | 19" montaje en rack | Serie CompactPCI de 3 U con Ethernet Star | PCIe Gen3              | 40W                 |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Tipo                | Tipo de panel posterior                   | Transferencia de datos | Potencia por ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 24579-416          | Sistema          | 9                 | 19" montaje en rack | Serie CompactPCI de 3 U con Ethernet Star | PCIe Gen3              | 40W                 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Tensión de entrada de CA | Dirección del flujo de aire | Altura del rack | Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación incluida | E/S posterior |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 24579-421          | 100 – 240V               | De abajo a arriba           | 4U              | (2) PSU enchufable             | Sí                              | Sí            |
| 24579-416          | 100 – 240V               | De abajo a arriba           | 4U              | (1) PSU enchufable             | Sí                              | No            |

Table 3/3

| Número de catálogo | De conformidad con  | Fondo | Altura | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|-------|--------|----------------------|--------------|
| 24579-421          | PICMG CPCI-S.0 R2.0 | 275mm | 177mm  | 1                    | No           |
| 24579-416          | PICMG CPCI-S.0 R2.0 | 275mm | 177mm  | 1                    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los tipos de preferencia se pueden pedir directamente de stock, otras configuraciones a petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**