

Kit de Subrack EuropacPRO 19" para conector DIN, Retrofit Blindaje, 3 U, 355 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-194



Subrack no blindado para montaje de conector DIN EN 60603-2 (DIN 41612).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)

Construcción de aluminio

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Rieles horizontales traseros para montaje de conector (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Tipo de riel horizontal "light"

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Fondo: 355mm

Cantidad del paquete: 1

Para montaje: Conector DIN

Profundidad de la placa: 160mm; 220mm; 280mm; 340mm

Tipo de junta EMC: Acero inoxidable (retrofittable)

Mango incluido: No

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 11kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE