


# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, blindado

EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Construcción de aluminio

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Aluminio

**Acabado:** Anodizado; Pasivado

**Tipo de producto:** Subrack/chasis

**Apantallamiento EMC:** Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo (D)	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta EMC
24563-172	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil
24563-173	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24563-174	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24563-472	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil
24563-473	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24563-474	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24563-172	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
--------------------	--------------

24563-172	No
24563-173	No
24563-174	No
24563-472	No
24563-473	No
24563-474	No


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**