


EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, EMC blindado, w / WO manija delantera

EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX.

NEW PRODUCT



CARACTERÍSTICAS

Subrack EMC avanzado con una efectividad de blindaje RF mejorada del 60% en comparación con un EuropacPRO estándar, probado según EN 61000-5-7

Cubiertas superiores e inferiores de malla doble con perforación optimizada EMC y flujo de aire, cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1

Cubiertas de panel lateral adicionales para un mayor blindaje lateral RF

Rieles horizontales y paneles laterales de tipo H ("pesados") para entornos hostiles

Riel horizontal trasero para montaje directo en plano trasero sin tira de aislamiento

Resistente a golpes y vibraciones hasta 5 g, probado según EN 61373 clase 1, categoría B

Carga de instalación hasta 15 kg

Compatible con juntas de panel frontal en U textil y acero inoxidable

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Versiones con y sin mangos frontales

Suministrado como paquete plano de ahorro de espacio, modificaciones y servicios de montaje a petición

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	15kg
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tolerancia a impactos y vibraciones
24563-920	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	Plano trasero	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	Plano trasero	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-974	3U	355mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tolerancia a impactos y vibraciones
24563-975	3U	355mm	1	Plano trasero	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	Plano trasero	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	Plano trasero	280mm	5g (force)

Table 2/3

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Acabado	Material	Ancho del rack
24563-920	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-921	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-922	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-923	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-924	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-925	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-930	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-931	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-932	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	Deconformidad con	Acabado	Material	Ancho del rack
24563-933	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-934	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-935	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-970	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-971	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-972	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-973	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-974	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-975	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-980	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-981	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-982	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-983	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-984	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24563-985	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de junta EMC	Envío rápido
24563-920	Textil, Acero inoxidable	No
24563-921	Textil, Acero inoxidable	No

Número de catálogo	Tipo de junta EMC	Envío rápido
24563-922	Textil, Acero inoxidable	No
24563-923	Textil, Acero inoxidable	No
24563-924	Textil, Acero inoxidable	No
24563-925	Textil, Acero inoxidable	No
24563-930	Textil, Acero inoxidable	No
24563-931	Textil, Acero inoxidable	No
24563-932	Textil, Acero inoxidable	No
24563-933	Textil, Acero inoxidable	No
24563-934	Textil, Acero inoxidable	No
24563-935	Textil, Acero inoxidable	No
24563-970	Textil, Acero inoxidable	No
24563-971	Textil, Acero inoxidable	No
24563-972	Textil, Acero inoxidable	No
24563-973	Textil, Acero inoxidable	No
24563-974	Textil, Acero inoxidable	No
24563-975	Textil, Acero inoxidable	No
24563-980	Textil, Acero inoxidable	No
24563-981	Textil, Acero inoxidable	No

Número de catálogo	Tipo de junta EMC	Envío rápido
24563-982	Textil, Acero inoxidable	No
24563-983	Textil, Acero inoxidable	No
24563-984	Textil, Acero inoxidable	No
24563-985	Textil, Acero inoxidable	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE