

# Estuche de escritorio Interscale, no perforado



Estuche de escritorio flexible con protección EMC integrada.  
Basado en la plataforma interscala nVent SCHROFF y  
desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas

Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)

Protección EMC integrada

Protección de entrada hasta IP 30

Color RAL 7016

Casos modificados o personalizados a petición

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio; Acero                 |
| <b>Tipo:</b>                 | Escritorio                      |
| <b>Familia de productos:</b> | Interscala                      |
| <b>Grado de protección:</b>  | IP30                            |
| <b>Código de color:</b>      | RAL 7016                        |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso de factor de forma pequeño |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura  | Cantidad del paquete | Anchura | Fondo    | Refrigeración | Color          |
|--------------------|---------|----------------------|---------|----------|---------------|----------------|
| 14820-133          | 43.7mm  | 1                    | 132.6mm | 132.6mm  | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-134          | 43.7mm  | 1                    | 133mm   | 177mm    | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-154          | 43.7mm  | 1                    | 221mm   | 177mm    | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-254          | 88.1mm  | 1                    | 221mm   | 177mm    | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-155          | 43.7mm  | 1                    | 221mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-175          | 43.7mm  | 1                    | 310mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-195          | 43.7mm  | 1                    | 399mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-197          | 43.7mm  | 1                    | 399mm   | 310.35mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-255          | 88.1mm  | 1                    | 221mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-275          | 88.1mm  | 1                    | 310mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-295          | 88.1mm  | 1                    | 399mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-297          | 88.1mm  | 1                    | 399mm   | 310.35mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-375          | 132.6mm | 1                    | 310mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-395          | 132.6mm | 1                    | 399mm   | 221.45mm | No perforado  | Gris antracita |
| 14820-397          | 132.6mm | 1                    | 399mm   | 310.35mm | No perforado  | Gris antracita |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado                                  | Envío rápido |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|
| 14820-133          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |

| Número de catálogo | Acabado                                  | Envío rápido |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|
| 14820-134          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-154          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-254          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-155          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-175          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-195          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-197          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-255          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-275          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-295          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-297          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-375          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-395          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |
| 14820-397          | Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**