


# Soporte de montaje Interscale para 70 mm FHC

El soporte de montaje permite al usuario ensamblar un procesador Intel o AMD.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para ATX/ITX/Mini ITX & COM utilizando procesadores Intel Core-i y procesadores AMD con los siguientes sockets: Información de inteligencia: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Utiliza zonas de Keep Out para no interferir con otros componentes de la placa

Diseñado para ensamblar el conductor de calor flexible de 70 mm a la CPU

## ESPECIFICACIONES

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Corchete         |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos            |
| <b>Tipo:</b>                 | Adaptador de CPU |
| <b>Familia de productos:</b> | Interescala      |

Table 1/1

| Número de catálogo | Característica de diseño | Cantidad del paquete | Acabado                | Material | Envío rápido |
|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------|--------------|
| 24830-002          | CPU Intel                | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero    | No           |

| Número de catálogo | Característica de diseño | Cantidad del paquete | Acabado                | Material | Envío rápido |
|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------|--------------|
| 24830-003          | CPU AMD                  | 1                    | Aluminio-Zinc plateado | Acero    | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE