

Intercambiador de calor de aire/líquido LHX+ 115 V UL



CARACTERÍSTICAS

19" montable aire/líquido intercambiador de calor con ventilador

Ventiladores fáciles de reemplazar sin desmontar el intercambiador de calor

Alimentación de refrigerante desde arriba o abajo

Certificado UL

ESPECIFICACIONES

Fondo:	500mm
Tipo de producto:	Aire / Intercambiador de calor líquido
Dirección del flujo de aire:	De delante hacia arriba

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad de ventiladores	Tensión de entrada de CA	Cantidad del paquete	Tensión de alimentación	Fuente de alimentación redundante	Alimentación de refrigerante
29714-036	1	100 – 115V	1	115V min	No	Abajo
29714-027	1	100 – 115V	1	115V min	No	Abajo
29714-022	2	100 – 115V	1	115V min	No	Abajo

Número de catálogo	Cantidad de ventiladores	Tensión de entrada de CA	Cantidad del paquete	Tensión de alimentación	Fuente de alimentación redundante	Alimentación de refrigerante
29714-033	2	100 – 115V	1	115V min	No	Abajo

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Familia de productos	Anchura	Compatible con	Envío rápido
29714-036	266mm	Enfriamiento	426mm	Varistar, Varistar CP	No
29714-027	266mm	Enfriamiento	426mm	Varistar, Varistar CP	No
29714-022	266mm	Enfriamiento	426mm	Varistar, Varistar CP	No
29714-033	266mm	Enfriamiento	426mm	Varistar, Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene por separado: Monitoreo a través de la unidad de control, paquete de control de agua, exhibición e interruptor de contacto de puerta.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE