

Kit de unidad plug-in con manija IEL para E/S trasera, blindado, negro



Unidad enchufable, con asa de insertor/extractor IEL negra, 3 U, montaje de E/S trasero. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal en forma de U para junta textil

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

Habilite la instalación de un microswitch

Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

ESPECIFICACIONES

Altura del rack:	3U
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)
Apantallamiento EMC:	Sí


Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20848-751	4HP	1	IEL	Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado
20848-752	8HP	1	IEL	Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
20848-751	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm	No
20848-752	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	128.4mm	40.3mm	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE