


Diapositiva telescópica universal, 2 U

Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 61 kg.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ancho de carril k = 16 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 417 mm

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para la fijación de la extensión / cajón)

Bloqueo en la extensión completa

Longitud de extensión > 100 %

Capacidad de carga estática por par 46 - 61 kg

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero
Tipo de producto:	Diapositiva telescópica
Acabado:	Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
20110-100	305mm	2	61kg	Universal	No

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
20110-101	356mm	2	60kg	Universal	No
20110-102	406mm	2	58kg	Universal	No
20110-105	559mm	2	52kg	Universal	No
20110-103	457mm	2	57kg	Universal	No
20110-104	508mm	2	55kg	Universal	No
20110-106	610mm	2	50kg	Universal	No
20110-107	660mm	2	48kg	Universal	No
20110-108	711mm	2	46kg	Universal	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para montar en el plano de 19" por favor ordene el kit de ensamblaje por separado Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, por lo tanto también en otros gabinetes de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE