


U-perfil Panel frontal, blindable, D-Sub recortes



Panel frontal de perfil en U con recorte para conectores D-Sub. Blindable para la junta textil EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Perfil en U, panel delantero, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Para EMC junta textil

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Altura del rack:	3U
Ancho del rack:	4HP
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero	Número de pines
30849-749	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	(1) 9
30849-750	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	(2) 9
30849-751	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	(3) 9
30849-752	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	15
30849-753	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	15
30849-754	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	25
30849-755	1	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	25

Table 2/2

Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
30849-749	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-750	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-751	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-752	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-753	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-754	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No
30849-755	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.


La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Por favor, ordene la junta textil EMC por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE