


# Varistar CP perforado, placa base sísmica, EMC, para conductos de cable trasero

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.



## CARACTERÍSTICAS

Instalación desde el exterior

Recorte en la parte trasera

60 mm de profundidad

Conducto de cable con junta IP 55 / EMC

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de producto:** Gabinete / base de bastidor  
**Acabado:** Caliente-inmersión galvanizada  
**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	De conformidad con	Tipo	Compatible con
20630-327	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-325	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Deconformidad con	Tipo	Compatible con
20630-332	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-331	800mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-326	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-330	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-328	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP
20630-329	800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Placa base, perforada	Varistar CP

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
20630-327	No
20630-325	No
20630-332	No
20630-331	No
20630-326	No
20630-330	No
20630-328	No
20630-329	No

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**