


Placa base sísmica Varistar CP, multi-pieza



La placa base de la pieza múltiple se monta desde el interior.

Por favor, ordene la puesta a tierra, la placa de cubierta, la tira de cepillo o la estera del filtro por separado.

CARACTERÍSTICAS

Para cubrir la abertura de la base

La placa base de varias piezas está abierta en la parte trasera (apertura a la parte trasera de 200 mm de profundidad, sin abertura trasera con 300 mm de profundidad del gabinete)

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	De conformidad con
20630-293	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-294	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-295	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-296	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-297	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Deconformidad con
20630-298	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-299	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-300	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2				
Número de catálogo	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20630-293	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-294	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-295	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-296	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-297	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-298	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-299	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No
20630-300	Polvo recubierto	Placa base, llana	Varistar CP	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE