


Varistar CP Top Cover con bandeja de ventilador



Varistar Fan Top Cover con 3 ventiladores, ampliable a 6 ventiladores.

CARACTERÍSTICAS

6 ventiladores axiales instalados

Enchufe Schuko/IEC 60320 C12

6 ventiladores axiales de ahorro de energía instalados

Amplio rango de entrada de potencia 90-260 VAC

Control de velocidad con sensores 2T°

Alarma sobre T? Y Fain del ventilador (panel de visualización en las salidas frontales y de relé)

Control remoto sobre Modbus RTU o Guardian

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Ventilador

Material: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tensión CC	Flujo de aire	Nivel de ruido
21630-777	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-778	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-783	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-784	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-785	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-786	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-779	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-780	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-781	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-782	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-787	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-788	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-790	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-791	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-792	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-793	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tensión CC	Flujo de aire	Nivel de ruido
21630-794	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-795	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-796	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-797	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-798	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-799	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-800	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-801	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Table 2/3

Número de catálogo	Presión estática máxima	Color	Código de color	De conformidad con	Acabado	Grado de protección
21630-777	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-778	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-783	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-784	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-785	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-786	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-779	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-780	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20

Número de catálogo	Presiónestática máxima	Color	Código de color	Deconformidad con	Acabado	Grado de protección
21630-781	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-782	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	
21630-787	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-788	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-790	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-791	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-792	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-793	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-794	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-795	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-796	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-797	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-798	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-799	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-800	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20
21630-801	68.1Pa	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	IP20

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-777	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-778	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-783	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-784	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-785	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-786	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-779	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-780	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-781	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-782	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-787	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-788	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-790	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-791	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-792	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-793	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-794	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-795	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-796	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-797	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-798	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-799	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-800	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No
21630-801	Cubierta superior con fans	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE