

Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, acero inoxidable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El diseño único de caja estampada no se agrietará debido a una torsión excesiva

Provee un mayor contacto de área de superficie para permitir un desempeño mejorado del conector

Compatible con electrodos y varillas de puesta a tierra de cobre, recubiertas de cobre, galvanizadas, de acero inoxidable, corrugadas y de acero normal

ESPECIFICACIONES


Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (\emptyset)	Tamaño del conductor	Tamaño de llave

SP58	158185	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 Stranded - #2 Stranded, 6 mm ² varados - 25 mm ² varados	1/2"
SP58B916		150 - 300 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 Stranded - #2 Stranded, 6 mm ² varados - 25 mm ² varados	9/16"

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135
Francia: +33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272
Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái: +86 21 2412 1618/19
Sídney: +61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE